

Disszipatív PE-tasak

Leírás



Nem érzékeny alkatrészek csomagolása az EPA területre történő kockázatmentes bevitelhez.

- Disszipatív LDPE-fólia
- Amin- és Amidmentes
- Rányomott ESD jellel és gyártási számmal
- Rövid oldalon nyitott
- Hegeszthető
- Újrahasznosítható
- Különböző méretekből kapható

Tulajdonságok

- | | |
|--------------------------|--|
| ▪ Szín: | Rózsaszín |
| ▪ Anyag: | PE-Fólia (LDPE) |
| ▪ Vastagság: | simítózárrel 60 µm
nélkül 80 µm |
| ▪ Tartósság: | 12 hónap |
| ▪ Használati információ: | Nem alkalmas az elektrosztatikusan érzékeny eszközök (ESDS) csomagolására!

A gyakorlat azt mutatja, hogy a 24 hónapja optimális környezetben tárolt tasakok villamos tulajdonságai változatlanok! |

Villamos tulajdonságok

- | | Szabvány | Jellemző érték |
|--|------------------|--------------------------|
| ▪ Felületi ellenállás (R _s): | MSZ EN 61340-2-3 | < 1 x 10 ¹¹ Ω |

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com

Rendelési információk

Tasak simítózár nélkül

(méretek: tasak szélessége x tasak hossza)

03-0101-10305	SX10-80 tasak, 76 x 127 mm
03-0101-10406	SX10-80 tasak, 100 x 150 mm
03-0101-10508	SX10-80 tasak, 130 x 200 mm
03-0101-10610	SX10-80 tasak, 150 x 250 mm
03-0101-10810	SX10-80 tasak, 200 x 250 mm
03-0101-10816	SX10-80 tasak, 203 x 406 mm
03-0101-11012	SX10-80 tasak, 250 x 300 mm
03-0101-11014	SX10-80 tasak 254 x 356 mm
03-0101-11216	SX10-80 tasak, 300 x 400 mm
03-0101-11518	SX10-80 tasak, 381 x 457 mm
03-0101-11620	SX10-80 tasak, 400 x 500 mm
03-0101-12024	SX10-80 tasak, 500 x 600 mm

Tasak simítózárral

(méretek: tasak szélessége x tasak hossza)

03-0101-70810	SX10-60 tasak, simítózárral, 203 x 254 mm
03-0101-70305	SX10-60 tasak, simítózárral, 80 x 120 mm
03-0101-70406	SX10-60 tasak, simítózárral, 100 x 150 mm
03-0101-70610	SX10-60 tasak, simítózárral, 150 x 250 mm
03-0101-71012	SX10-60 tasak, simítózárral, 250 x 300 mm
03-0101-71014	SX10-60 tasak, simítózárral, 250 x 350 mm
03-0101-71216	SX10-60 tasak, simítózárral, 300 x 400 mm

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határozni, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com

Fóliacső szintetikus magon

(méretek: tasak szélessége x tasak hossza)

03-0301-10100C	SX10C-80 Disszipatív PE fóliacső,100 mm x 250 m
03-0301-10130C	SX10C-80 Disszipatív PE fóliacső,130 mm x 250 m
03-0301-10150C	SX10C-80 Disszipatív PE fóliacső,150 mm x 250 m
03-0301-10200C	SX10C-80 Disszipatív PE fóliacső,200 mm x 250 m
03-0301-10250C	SX10C-80 Disszipatív PE fóliacső,250 mm x 250 m
03-0301-10300C	SX10C-80 Disszipatív PE fóliacső,300 mm x 250 m
03-0301-10400C	SX10C-80 Disszipatív PE fóliacső,400 mm x 250 m
03-0301-10500C	SX10C-80 Disszipatív PE fóliacső,500 mm x 250 m
03-0301-10600C	SX10C-80 Disszipatív PE fóliacső,600 mm x 250 m

További vastagságok kérésre elérhetőek!

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com