


ESD flakonok, tartók, üvegek

Leírás



- Széleskörű használat a sokféle kivitelnek köszönhetően
- Etoxilezett tercier amin mentes
- Nincs bennük felületaktív anyag
- Nem lépnek reakcióba olyan oldószerekkel, mint a TCE és az alkohol
- A vizsgált oldószerek egyikére sem történt sem színváltozás, sem más fizikai változás
- A vizsgált DI vízzoldatok pH-ja ugyanaz volt egy hét eltelte után is

Tulajdonságok

- Szín: kék
- Anyag: disszipatív polietilén (PE)

Villamos tulajdonságok

- Felületi ellenállás (R_s): $10^9 - 10^{10} \Omega$

Rendelési adatok

- FD-1-ESD Disszipatív flux tartó, 60 ml, vékony tűvel
- FD-2-ESD Disszipatív flux tartó, 60 ml, közepes tűvel
- FD-3-ESD Disszipatív flux tartó, 60 ml, vastag tűvel

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com

- SB-32-ESD Disszipatív ivóüveg, 0,95l
- SCB-16-ESD ESD szórófejes flakon, 0,47 l
- SCB-32-ESD ESD szórófejes flakon, 0,95 l
- SD-4-ESD ESD oldószer tartó, 120 ml (4 oz.) normál adagolás
- SD-4-ESD-AS ESD oldószer tartó, 120 ml (4 oz.) finom adagolás, tisztatéri
- SD-6-ESD ESD oldószer tartó, 180 ml (6 oz.) normál adagolás
- SD-6-ESD-AS ESD oldószer tartó, 180 ml (6 oz.) finom adagolás, tisztatéri
- SD-8-ESD ESD oldószer tartó, 240 ml (8 oz.) normál adagolás
- SD-8-ESD-AS ESD oldószer tartó, 240 ml (8 oz.) finom adagolás, tisztatéri
- SMB-16-ESD ESD spray pumpás flakon, 480 ml
- SMB-2-ESD ESD spray pumpás flakon, 60 ml
- SMB-8-ESD ESD spray pumpás flakon, 240 ml
- WB-16-ESD Disszipatív mosó üveg, 480 ml, CS = 10 db
- WB-8-ESD Disszipatív mosó üveg, 240 ml, CS = 10 db
- WHB-16-ESD Disszipatív mosó üveg, hajlított szárral 480 ml
- WHB-8-ESD Disszipatív mosó üveg, hajlított szárral 240 ml

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com